

vezetőegység EAGF-P2-KF-45-150

Cikkszám: 8158125

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	45
Löklet	150 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max. sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max. erő, Fy	320 N
Max. erő Fy statikus	415 N
Max. erő, Fz	320 N
Max. erő Fz statikus	415 N
Max. Mx nyomaték	15 Nm
Max. nyomaték, Mx, statikus	19 Nm
Max. My nyomaték	10 Nm
Max. nyomaték, My, statikus	12 Nm
Max. Mz nyomaték	10 Nm
Max. nyomaték, Mz, statikus	12 Nm
Tolóerő	2 N
Mozgatott tömeg 0 mm lökethetél	342 g
Alapsúly 0 mm lökethetél	1,037 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketheténként	12.3 g 12.3 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm lökethetén	25 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketheténként	4.3 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél keménykrómozott
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Alumínium ötvözet eloxált