

lökéscsillapító tartó DADP-ES-G8-12

Cikkszám: 8159234

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Méret | 12 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Ütközőkar |
| Max.felütközési sebesség | 0.8 m/s |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Max.felütközési erő | 500 N |
| Max.meghúzási nyomaték | 2.9 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 149 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal és központosító hüvellyel |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material lever | Alumínium ötvözet |
| Material screws | Horganyzott acél |