

lökéscsillapító DYEF-G8-S-M4-Y1

Cikkszám: 8159470

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Méret | M4 |
| Löklet | 0.9 mm |
| Csillapítás | P csillapítás fix fém ütközővel |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Max.felütközési sebesség | 0.8 m/s |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 0.9 mm |
| Max.meghúzási nyomaték | 0.5 Nm |
| Max.energiafelvétel löketenként | 0.015 J |
| Gyártmány súlya | 3.5 g |
| Felfogási mód | menetes hüvellyel |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | erősen ötvözött acél |