


lökéscsillapító DYEF-G8-M4-Y1F

Cikkszám: 8160234

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Löklet	1.7 mm
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	1.7 mm
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.005 J
Gyártmány súlya	4.5 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél