


közelítéskapcsoló SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Cikkszám: 8161169

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	1.5 µs
Kikapcsolási idő	0.5 µs
Max.kimeneti áram	1 A
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	24 W
Feszültség kimaradás	0.5 V
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány DC	6 ... 24 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Cable with socket
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	kapcsolt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ház színe	fekete
Material housing	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-4 ... 176 °F
Védettség	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III