


# lökéscsillapító

## DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Cikkszám: 8161531

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löklet	16 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.3 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	16 mm
Max.felütközési erő	3,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	90 J
Max.energiafelvétel óránként	92,000 J
Max.maradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	75 N
Gyártmány súlya	385 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material nut	Acél, ónozott