


# csatlakozó EAMC-67-71-24-32-U

Cikkszám: 8165044

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	24 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	71 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	302 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	143 Nm
Gyártmány súlya	462 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform