


# axiális készlet EAMM-A-T46-57A

Cikkszám: 8169409

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	6 Nm
Gyártmány súlya	395 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfész kód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform