

közelítéskapcsoló SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Cikkszám: 8182049

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---------------------------------|
| Konstrukció | tömb konstrukció |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Mért érték | Pozíció |
| Mérési elv | magnetorezisztív |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Kapcsoló kimenet | NPN |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| Bekapcsolási idő | 4 µs |
| Max.kimeneti áram | 500 mA |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC | 12 W |
| Feszültség kimaradás | 1 V |
| Rövidzár védett | igen |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 6 ... 24 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | igen |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Cable with socket |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| Csatlakozó, kimeneti irány | hosszában |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material cable sheath | PVC |
| Felfogási mód | Rögzítőkészlettel |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Ház színe | átlátszó |
| Material housing | PA |
| Kapcsolási állapot jelző | LED |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -4 ... 176 °F |
| Védettség | IP67 NEMA 4 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |