

láncolt lap

VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Cikkszám: 8191781
Új

FESTO

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|------------------------------------|
| Méreték: B x L x H | 15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 6 Nm |
| Gyártmány súlya | 57.9 g |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | für Cartridge 12 mm |
| 82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás | für Cartridge 12 mm |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | PA erősítésű |
| Material sleeve | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material clip | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |