

karimás henger EFK-12-25-P

Cikkszám: 8612

FESTO

[rugóvisszatérítéssel.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 25 mm |
| Dugattyú átmérő | 12 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 50 N |