


elosztó tömb FR-12-PK-3-B

Cikkszám: 8761

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Kimenetek száma	12
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény