


lábszelep F-3-1/4-B

Cikkszám: 8984

FESTO

nem reteszelő.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	50 N
Gyártmány súlya	595 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény