



kézi karos szelep

H-3-1/4-B

Cikkszám: 8987

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 bistabil
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Névleges méret	7 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	320 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény