

csapágybak LN-125

Cikkszám: 9036

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP hengerek
lengő felfogásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	125
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	2,632 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Gömbgrafitos öntvény