


# többrétegű cső

## PM-4

Cikkszám: 9084

FESTO

alkalmas QS pillanat-csatlakozókhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	19 mm
Belső átmérő	3.92 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 30 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-29 ... 65 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.024 kg/m
Szín	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Alumínium ötvözet PE