



# nyomáskapcsoló szelep

## VD-3-PK-3

Cikkszám: 9270

FESTO

2n csatlakozó lappal NÁ 3 csőhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Operating pressure MPa	0.18 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1.8 ... 8 bar
Névleges méret	2.5 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	220 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform