


# adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Cikkszám: 9396

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7.95 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	11 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	12 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	9.05 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	24.22 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT belső menet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott