


átvezető/átmenő gyorscsatlakozó QCK-1/8-PK-4-B

Cikkszám: 9425

FESTO

belső menet tömítő gyűrűvel



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	3.4 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Bulkhead
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material nut	Acél, ónozott
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy