



fojtó-hangtompító GRU-1/4-B

Cikkszám: 9517

FESTO

Fojtószelep beépített hangtompítóval bizonyos fajta szelepek lefűtésének fojtására.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelep funkció | Fojtó-hangtompító funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Beállító elem | Hornycsavar |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 1,500 l/min |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 70 °C |
| Material housing | Alumínium |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 25 g |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | Alumínium présöntvény |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material adjusting screw | PA |