



# rövid impulzus szelep

## VLK-3-PK-3

Cikkszám: 9639

FESTO

2n csatlakozó lappal



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Normál névleges átáramlás	90 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	170 g
Felfogási mód	szerelem keretre
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Horgany présöntvény