



# gyorsleürítő szelep SE-1/4-B

Cikkszám: 9686

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Gyors lefűvás
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Felfogási mód	becsavarható
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	1,200 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	960 l/min
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Material housing	Horgany présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Gyártmány súlya	100 g
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Material seals	NBR