


nyomás látjelző

OH-10

Cikkszám: 9791

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Operating pressure MPa	0.14 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1.4 ... 8 bar
Operating pressure	20.3 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	4 g
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform