


# sensore di finecorsa SDK-4-PK-3

Codice prodotto: 10033

FESTO

Con azionamento a sfera



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale	16 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	Sede sferica
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	0,6 mm
Funzione di scarico	Strozzabile
Principio di tenuta	Non metallica
Tipo di comando	diretto
Direzione di flusso	Non reversibile
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di azionamento	17 N
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	PK-3
Attacco pneumatico 3	Non convogliato