


indicatore di pressione OH-8-GN

Codice prodotto: 10089

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico	Nipplo spinato PK-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS