



valvola per montaggio a pannello SVS-4-1/8

Codice prodotto: 10192

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	4/2, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale	120 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	3,5 ... 8 bar
Costruzione	Sede pistone
Riposizionamento	Molla meccanica
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di comando	diretto
Direzione di flusso	Non reversibile
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	8 N
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Materiale testata	POM
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Alluminio