

# inserto ventosa OASI-20

Codice prodotto: 1048877

FESTO

Da sostituire in caso di contaminazione



## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore   |
|---------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio                 | 0 ... 0,95 bar                                       |
| Fluido d'esercizio                    | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Conformità PWIS                       | VDMA24364-A1-L                                       |
| Sicurezza alimentare                  | vedere le informazioni avanzate sul materiale        |
| Temperatura ambiente                  | 5 ... 50 °C  |
| Peso                                  | 0,6 g  |
| Fissaggio                             | Agganciabile   |
| Avvertenza sul materiale              | Conforme a RoHS                                      |
| Materiale inserto ventosa             | PE   |
| Efficienza dell'impulso di espulsione | $\leq 0,5$ bar                                       |
| Posizione di montaggio                | Qualsiasi  |