


# inserto ventosa OASI-30

Codice prodotto: 1048880

FESTO

Da sostituire in caso di contaminazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0 ... 0,95 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	2,1 g
Fissaggio	Agganciabile
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale inserto ventosa	PE
Efficienza dell'impulso di espulsione	$\leq 2$ bar
Posizione di montaggio	Qualsiasi