


# filtro con silenziatore incorporato LFU-1/2

Codice prodotto: 10494

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Portata verso l'atmosfera	6.000 l/min
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fissaggio	Avvitabile
Attacco pneumatico	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS