


connettore maschio NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Codice prodotto: 1066354

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso	46,1 g
Connessione elettrica 1	Connettore maschio, diritto, M12x1, 4 poli, codifica B, con schermatura
Codifica connettori	B
Connessione elettrica 2	Morsetto a vite, con schermatura
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 60 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Caratteristiche trasmissione	DIN EN 50173 / CAT 5
Diametro ammissibile del cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	0,14 ... 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato