

inserto ventosa OASI-20-E

Codice prodotto: 1072015

FESTO

Da sostituire in caso di contaminazione



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | 0 ... 0,95 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | 5 ... 50 °C |
| Peso | 0,6 g |
| Fissaggio | Agganciabile |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale inserto ventosa | PE |
| Efficienza dell'impulso di espulsione | $\leq 0,5$ bar |
| Posizione di montaggio | Perno interno |