



Ammorizzatore YSR-12-12

Codice prodotto: 10867

FESTO

regolabile, con possibilità di rabbocco olio



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	12
Corsa	12 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	12 mm
Max. forza d'arresto	900 N
Max. assorbimento di energia per corsa	10,8 J
Max. assorbimento di energia per ora	77.000 J
Max. energia residua	0,05 J
Forza di riposizionamento	25 N
Peso	120 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato