

copertura EASC-H1-25-100

Codice prodotto: 1096387

FESTO

per proteggere la guida scanalata.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25-100
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	385 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale profilo di copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica