

**ammortizzatore**  
**DYEF-S-M4-Y1**  
Codice prodotto: 1152500

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Taglia	M4
Corsa	0,9 mm
Ammortizzazione	Ammortizzatore P senza battuta fissa metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	0,9 mm
Consumo max. di energia per corsa	0,015 J
Peso	1,1 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato