


# freno idraulico DYHR-25-40-Y5

Codice prodotto: 1155694

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Corsa	40 mm
Ammortizzazione	Regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,3 m/s
Velocità di avanzamento	0,2 ... 100 mm/s
Tempo di riposizionamento breve	0,8 s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Max. forza d'arresto	4.000 N
Consumo max. di energia per corsa	160 J
Consumo max. di energia per ora	150.000 J
Forza di spinta min.	400 N
Forza di spinta max.	4.000 N
Energia residua max.	0,8 J
Forza di riposizionamento	12,5 N
Peso	720 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	temprato Acciaio fortemente legato