


# giunto EAMD-42-40-20-16X25

Codice prodotto: 1188350

FESTO

Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	20 mm
Diametro alloggiamento 2	16 mm
Taglia	42
Lunghezza nominale	40 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	39 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	189 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS