

raccordo a nipplo spinato CN-1/4-PK-6

Codice prodotto: 11948

FESTO

Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR.
con anello di tenuta



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro nominale | 5,3 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Anello di tenuta |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 8 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Alluminio |