


# piastra di strozzatura GRO-ZP-3-ISO

Codice prodotto: 119674

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar
Portata nominale normale	1.500 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fissaggio	Con foro passante