


kit parallelo EAMM-U-60-D32-57A-91

Codice prodotto: 1210419

★ Core product range

Adatto per attuatori elettrici.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	26,7 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,07 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	1.160 g
Codice interfaccia, attuatore	D32B
Codice interfaccia, motore in	57A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS