

# tubo in plastica PU-9-SW

Codice prodotto: 12134

FESTO

Per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	11,6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	76 mm
Diametro interno	9 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,056 kg/m
Attacco pneumatico	Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado
Colore	Nero
Durezza Shore	A 91 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)