

kit parallelo EAMM-U-50-S38-40A-78

Codice prodotto: 1217708

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	12,1 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,01 Nm
Coppia trasferibile	1 Nm
Peso	580 g
Codice interfaccia, attuatore	S38
Codice interfaccia, motore in	40A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS