


kit parallelo EAMM-U-60-S38-57A-91

Codice prodotto: 1218568

★ Core product range

Adatto per attuatori elettrici.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	26,7 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,07 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	1.090 g
Codice interfaccia, attuatore	S38
Codice interfaccia, motore in	57A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS