

ammortizzatore YSRW-DGC-40/50-B

Codice prodotto: 1232870

FESTO

Per attuatore lineare DGC e DGCI.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40 50
Ammortizzazione	Autoregolante Curva di ammortizzazione progressiva
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	3 m/s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato