


sottobase VABS-C8-12XB-QX-D

Codice prodotto: 1236029

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	24 mm
Numero max. posti valvola	1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,48 ... 0,72 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	1,3 Nm
Peso	30 g
Attacco servopilotaggio 12/14	Predisposto per raccordo (Cartridge)
Attacco pneumatico 1	Predisposto per raccordo (cartridge)
Attacco pneumatico 3	Predisposto per raccordo (cartridge)
Attacco pneumatico 5	Predisposto per raccordo (cartridge)
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	PA rinforzato