


raccordo clic-on NPKA-D-G18-Q6-P10

Codice prodotto: 1243489

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	4 mm
Profondità inserimento tubo	25,8 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Coppia di serraggio nominale	1,25 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	4,2 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA66-GF30
Materiale guarnizione filettatura	NBR
Materiale bussola	POM
Materiale guarnizione	NBR