


silenziatore U-1/4-B-NPT

Codice prodotto: 12639

FESTO

Per ridurre la rumorosità e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 145 psi
Portata verso l'atmosfera	3.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	17 g
Attacco pneumatico	1/4 NPT
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	Alluminio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio