


# connettore angolare SIE-WD-TR

Codice prodotto: 12956

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con ghiera
Peso	13 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina angolare / Morsetto a vite M12x1
Codifica connettori	A
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 6 mm
Sezione attacco	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Trasparente
Materiale ghiera	PA
Materiale guarnizioni	CR FPM
Materiale contatti a innesto	Ottone Bronzo bianco rivestito