


piastra di adattamento VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Codice prodotto: 1302091

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	60 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. bobine	26
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	2.600 g
Attacco servopilotaggio 12	1/8 NPT
Attacco pneumatico 1	1 1/2 NPT
Attacco pneumatico 3	1 1/2 NPT
Attacco pneumatico 5	1 1/2 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio zincato