


Raccordo a innesto a Y QSY-12H-10

Codice prodotto: 130636

★ Programma prodotti standard

Con manicotto a innesto.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	5,9 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 14 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	23 g
Numero uscite	2
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico, alimentazione	Bussola a innesto QS-12
Attacco pneumatico, uscita	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato