

pinza a soffietto DHEB-63-E-D-S-P

Codice prodotto: 1320786

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Corsa del soffietto	25 mm
Diametro min. del pezzo da stringere	66 mm
Diametro max. del pezzo da stringere	85 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto in chiusura
Funzione pinza	Adattivo
Costruzione	Membrana a contrazione Movimento guidato
Guida	Guida base
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Pressione di riposizionamento	< 1 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	100 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Intervallo medio per la sostituzione del soffietto	1 Mio SP
Valore indicativo del carico utile	5,1 kg
Peso	800 g
Fissaggio	Con filetto maschio Con controdado A scelta:
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	VMQ (silicone)
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata